

Garant

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	319136 50
GTIN	4067263238126
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_5	50 mm
Anchura del mango b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Código de colores mango VDI	VDI 50
Ø del mango d_1	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI