



## Verificador rápido de espesores digital, Capacidad de medición: 0-12,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Clase de artículo	46C

### Descripción

#### Ejecución:

Verificador rápido de espesores digital con botón elevador (presión de medición independiente del usuario), marco de construcción ligera, lacado. Superficies de medición templadas y rectificadas.

Se pueden transmitir los datos mediante RS 232 o USB con el cable de transmisión de datos (no incluido en el volumen de suministro).

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

### Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Alcance del brazo	50 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Tipo de pila	Pila redonda

Ø superficie de medición	10 mm
Capacidad de medición	0 - 12,5 mm
Lectura	0,001 mm
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Puerto USB
Embalaje	Caja estable
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,004 mm
Norma	Norma de fábrica
Modelo superficie de medición	templadas y rectificadas
Técnica de medición	digital
Calibración	C6
Tipo de producto	Verificador rápido de espesores

## Servicios

Calibración Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 200	023420 200
Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 30	023430 30

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------