




Verificador rápido de espesores digital, Capacidad de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Se pueden transmitir los datos mediante RS 232 o USB con el cable de transmisión de datos (no incluido en el volumen de suministro).

Verificador rápido de espesores digital con botón elevador (presión de medición independiente del usuario), marco de construcción ligera, lacado. Superficies de medición templadas y rectificadas.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
Ø superficie de medición	10 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Alcance del brazo	200 mm
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,01 mm
Tipo de pila	Pila redonda

Capacidad de medición	0 - 25 mm
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Puerto USB
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,02 mm
Norma	Norma de fábrica
Modelo superficie de medición	templadas y rectificadas
Técnica de medición	digital
Calibración	C6
Tipo de producto	Verificador rápido de espesores

Servicios

Calibración Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 200	023420 200
Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 30	023430 30

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------