



Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: M18FPD3-2



Datos de pedido

Número de pedido	070110 M18FPD3-2
------------------	------------------

GTIN	
------	--

Clase de artículo	03L
-------------------	-----

Descripción

Ejecución:

- Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.
- Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™ – protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.

Taladro-atornillador de batería con un par de giro alto de 158 Nm y una longitud total de solo 175 mm.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.º 073814 – 073816, 073827 y 073840.

El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	16 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	89 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	2100 min ⁻¹
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	1,85 m/s ²
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Construcción del motor	FUEL™
Tipo batería	Ion de litio
Quality Dress	M18 FPD3
Par máximo	158 Nm
Empleo típico	Heavy Duty
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 500 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	11,3 m/s ²
Peso	2,1 kg
Capacidad de la batería	2 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Ø máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18

073816 MB18