



## Taladro-atornillador de batería, Tipo: M18FDD3-5



### Datos de pedido

Número de pedido	070210 M18FDD3-5
GTIN	4058546376574
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

**Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE** Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso. Modelo puntero FUEL™ con **motor POWERSTATE™ sin escobillas** para el máximo grado de eficacia. **Reducido desgaste** y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar. La elevada eficiencia y la mayor capacidad de la batería permiten **duraciones hasta 2 veces superiores** (en comparación con otras tecnologías de iones de litio). **Sistema electrónico REDLINK PLUS™**: gestión exclusiva del rendimiento:

- **Con comunicación del sistema máquina de accionamiento – batería.**
- **Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.**

#### Suministro:

Incluye mango adicional para una absorción de par de giro más fácil.

Incluye 2 baterías de iones de litio Red M18, cargador M12-18 FC, clip para cinturón, caja HD (maleta organizada).

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073816, n.º 073827 y n.º 073840.

## Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,1 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Par de giro máximo duro	158 Nm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Capacidad de la batería	5 Ah
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	89 mm
Quality Dress	M18 FDD3-502X
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2100 min <sup>-1</sup>
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Taladro-atornillador