



Destornillador de carraca de batería versión larga, Tipo: M12FHIR14L



Datos de pedido

Número de pedido	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Las llaves de carraca con batería de alta velocidad y **larga duración** permiten a los usuarios un mejor acceso en espacios reducidos.

· **Electrónica REDLINK™ PLUS y motor POWERSTATE™ sin escobillas**

Suministro:

Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073814 y n.º 073839.

Descripción técnica

Portaherramientas	Cuadrado 1/4 pulgada
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 450 min ⁻¹
Peso	1,1 kg
Tensión de batería	12 V
Empleo típico	Strong

Par de giro máximo duro	47 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	0
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Forma constructiva	Destornillador de trinquete
Quality Dress	M12FHIR14LR
Tipo de producto	Atornillador