

AEG

Atornillador de impacto, Tipo: BSS18S12BL



Datos de pedido

Número de pedido	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.

- **Iluminación LED de la zona de trabajo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip.**
- **Gancho para el cinturón.**
- **Motor Subcompact sin escobillas.**
- **diseño extremadamente compacto.**

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en el n.º 073846– 073848. Juegos de inicio de batería en el n.º 073844.

Descripción técnica

Empleo típico	Strong
Par máximo	280 Nm

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Quality Dress	BSS18S12BL
Suministro de energía	a batería
Frecuencia de impactos	0 - 3000 min ⁻¹
Tipo batería	Ion de litio
Peso	1 kg
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Tipo de producto	Atornillador de impacto