

# AEG

## Atornillador de impacto, Tipo: BSS18C12ZC



### Datos de pedido

Número de pedido	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.

- **Iluminación LED de la zona de trabajo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip.**
- **Gancho para el cinturón.**

#### Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

#### Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en el n.º 073846– 073848. Juegos de inicio de batería en el n.º 073844.

### Descripción técnica

Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Tensión de batería	18 V
Tipo batería	Ion de litio
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho

Frecuencia de impactos	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	BSS18C12ZC
Par máximo	410 Nm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Suministro de energía	a batería
Empleo típico	Strong
Peso	3 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo de producto	Atornillador de impacto