

AEG

Taladro percutor compacto con batería, Tipo: BSB18SBL2



Datos de pedido

Número de pedido	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería, 2 marchas, con motor sin escobillas.

- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.**
- **Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.**
- **Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.**

Práctico y potente taladro destornillador de batería "Sub-Compact" de 18 V.

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Las baterías adecuadas se pueden encontrar con los n.º 073846 – 073848, los cargadores adecuados y los juegos de inicio se pueden encontrar con los n.º 073841 y 073844.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 500 min ⁻¹
Tipo batería	Ion de litio

Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Peso	1,7 kg
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	0
Par de giro máximo duro	65 Nm
Quality Dress	BSB18SBL2-0
Empleo típico	Heavy Duty
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Par de giro máximo blando	32 Nm
Tensión de batería	18 V
Construcción del motor	Sin escobillas
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1700 min ⁻¹
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	< 2,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm