

AEG

Martillo combinado de batería, Tipo: BBH18BL2-5



Datos de pedido

Número de pedido	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Clase de artículo	07A

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Suministro de energía	con pilas
Embalaje	Maleta de transporte
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	26 mm
Capacidad de la batería	5 Ah
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Portaherramientas forma	SDS Plus
Tipo batería	Ion de litio
Número máximo de golpes	5000 min ⁻¹
Quality Dress	BBH18BL2
Energía de percusión	2,5 J

Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Vibraciones máximas según EN	18,3 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	2
Tensión de batería	18 V
Peso	3 kg
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 1500 min ⁻¹
Tipo de producto	Martillo perforador