

Garant

**División estrecha GARANT Softcut® HSI, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
100/10mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214857 100/10
GTIN	4045197553485
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Con $a_e > 0,5 \times D$, reducir $a_{p\text{máx}}$ a 6 mm.

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 8$ mm.

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
----------------------------	-------------

Ø de corte D_c	100 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Profundidad de corte máxima a_p máx.	10 mm
Número de filos Z	10
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833