

metabo**Taladro-destornillador de batería de iones de litio, Tipo: SB18LTBL****Datos de pedido**

Número de pedido	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con motor sin escobillas y engranaje de dos velocidades.**

Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.

Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo. Todos los modelos LT y LTX están equipados con un mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener el máximo rendimiento de perforación en piedra y mampostería. El modo de impulsos de clase LTX ayuda eficazmente con tornillos atascados o al taladrar en superficies lisas.

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

- **Taladro de impacto de batería con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.**
- **Mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener los mejores resultados de trabajo.**
- **Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo.**

- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**
- **Baterías LiHD para un rendimiento definitivo, una vida útil muy larga y mayor durabilidad.**
- **Muchas marcas con un único sistema de baterías: este producto se puede combinar con todas las baterías de 18 V y los cargadores de las marcas CAS.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías LiHD, cargador y metaBox.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 600
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2100
Cantidad de baterías contenidas	2
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Par de giro máximo duro	75 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
Construcción del motor	sin escobillas
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Quality Dress	SB 18 LT BL
Par de giro máximo blando	34 Nm
Capacidad de la batería	4 Ah
Peso sin batería	1,2 kg
Embalaje	Metabox

Peso incluida batería	1,8 kg
Empleo típico	Strong
Número máximo de golpes	31950 min ⁻¹
Tipo de producto	Atornillador de impacto