

metabo**Taladro destornillador sin batería, Tipo: SB18LTBL****Datos de pedido**

Número de pedido	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Taladro destornillador de batería, con motor sin escobillas y engranaje de dos marchas.**

Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.

Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo. Todos los modelos LT y LTX están equipados con un mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener el máximo rendimiento de perforación en piedra y mampostería. La operación por impulsos de la clase LTX ayuda de forma eficaz con tornillos atascados o al taladrar en superficies lisas.

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

- **Taladro destornillador de batería con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.**
- **Mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener los mejores resultados de trabajo.**
- **Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo.**

- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**
- **Muchas marcas con un único sistema de baterías: este producto se puede combinar con todas las baterías de 18 V y los cargadores de las marcas CAS.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida sin batería, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Peso sin batería	1,2 kg
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Embalaje	Metabox
Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 600
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2100
Construcción del motor	sin escobillas
Empleo típico	Strong
Quality Dress	SB 18 LT BL
Gama de sujeción del mandril	1,5 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Par de giro máximo duro	75 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Suministro de energía	a batería
Par de giro máximo blando	34 Nm
Número máximo de golpes	31950 min ⁻¹

Tipo de producto

Atornillador de impacto