

metabo**Taladro destornillador sin batería, Tipo: SB18LTXBLI****Datos de pedido**

Número de pedido	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Taladro destornillador de batería, con motor sin escobillas y engranaje de dos marchas.**

Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.

Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo. Todos los modelos LT y LTX están equipados con un mecanismo de impacto de alto rendimiento para obtener el máximo rendimiento de perforación en piedra y mampostería. La operación por impulsos de la clase LTX ayuda de forma eficaz con tornillos atascados o al taladrar en superficies lisas.

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

- **Taladro destornillador de batería con la máxima potencia para las aplicaciones más pesadas.**
- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**

- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.**
- **Luz de trabajo LED integrada con función de iluminación posterior para un brillo óptimo en el área de trabajo.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**
- **Muchas marcas con un único sistema de baterías: este producto se puede combinar con todas las baterías de 18 V y los cargadores de las marcas CAS.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida sin batería, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	0
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Par de giro máximo blando	65 Nm
Peso sin batería	1,8 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Quality Dress	SB 18 LTX BL I
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	16 mm
Tipo batería	Ion de litio
Empleo típico	Heavy Duty
Par de giro máximo duro	130 Nm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2000
Embalaje	Metabox
Construcción del motor	sin escobillas
Número máximo de golpes	38000 min ⁻¹
Tipo de producto	Atornillador de impacto