

martor**Cuchillo de seguridad SECUBASE 383 con 1 hoja, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	842100 1
GTIN	4002632803277
Clase de artículo	84D

Descripción**Ejecución:**

Cuchillo de seguridad con **profundidad de corte de 7 – 73 mm** (ajustable en 7 etapas) y retracción automática opcional de la hoja. Mango ergonómico de plástico reforzado con fibra de vidrio con robusto perfil metálico en el interior para la guía de la hoja. Cambio de cuchillas seguro y sencillo. **(Cuchilla de repuesto n.º 842072 tam. 10 o cuchilla dentada n.º 842073 tam. 10). Los zurdos giran la hoja de calidad una vez en el mango.**

Aplicación:

Corta como un cúter, pero de forma más segura: p. ej., materiales más gruesos como estiropor y espuma, espumas de construcción y lana mineral, cartón de hasta 4 capas, tela de saco y láminas de toda clase.

Descripción técnica

Longitud total	170,5 mm
Material mango	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Cuchilla cortante ajustable en varios niveles	sí
Tipo de producto	Cuchillas de seguridad

Accesorios

Juego de cuchillas cortantes de recambio 10 piezas Cantidad 10	842072 10
---	-----------

