



## Termómetro sin sonda de medición, Tipo: 925



### Datos de pedido

Número de pedido	474111 925
GTIN	4029547025778
Clase de artículo	47B

### Descripción

#### Ejecución:

Termómetro compacto con conexión a aplicación para una medición de la temperatura simple, rápida y precisa en la industria y el comercio.

#### Suministro:

Incluye 3 baterías n.º 081561 tam. LR6, certificado de prueba, sonda TE tipo K, maletín de transporte.

### Descripción técnica

Anchura	60 mm
Quality Dress	925
Límite de error	$\pm 0,5 + 0,3$ % de valor de medición (a -50 a 1000 °C) °C
Gama de medición de la temperatura (sensor tipo K)	-50 - 1000 °C
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6

Altura	28 mm
Longitud	135 mm
Suministro de energía	con pilas
Resolución	0,1 / 1 (a partir de +500) °C
Calibración	I8
Tipo de producto	Termómetro

### Servicios

Calibración Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	027500 1
Calibración DAkkS Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	027510 1

### Accesorios

Sensor de temperatura tipo K Tipo OF	474120 OF
"Funda protectora" Top Safe para n.º 474111 Para tipo 925	474112 925
Sensor de temperatura tipo K Tipo EF	474120 EF