

**ARIANA****Sistema de mangueras de metal 1/4 pulgada, Tipo: SET-2****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 084410 SET-2  |
| GTIN              | 4037728070585 |
| Clase de artículo | 08J           |

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de mangueras para refrigerante flexibles para una transferencia precisa de lubricante refrigerante y aire. Debido a su producción de **acero fino de alta calidad**, el sistema de mangueras también es adecuado para su uso en áreas y sectores con altos requisitos de resistencia a la corrosión e higiene. El sistema más completo del mercado con un total de 4 tamaños de sistema. Compatible con todos los sistemas de portaherramientas comunes.

**Además, las mangueras con unión metálica también están pretensadas, es decir, la manguera de refrigerante mantiene su posición aunque no esté atornillada.** Gracias al diseño de acero inoxidable, los componentes tienen una vida útil mucho más larga y también se pueden **utilizar a una presión mayor de hasta 50 bar.**

**Suministro:****Cable completo de 165mm**

compuesto de:

1 adaptador de 1/4 pulgadas

1 pieza base de 55mm

4 piezas base de 25 mm

1 boquilla redonda Ø 4 mm

1 tuerca tam. 1

**Nota:**

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.

**Descripción técnica**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Tipo de producto | Sistema de refrigeración |
|------------------|--------------------------|

