



Armario ropero con base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 4



Datos de pedido

Número de pedido	949613 4
GTIN	4067263642664
Clase de artículo	92S

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero. Con base.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Sistema de ventilación: la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura útil por departamento	240 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura	1950 mm
Modelo estructura inferior	Base
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Barnizado especial posible	no
Número de departamentos	4
Cubierta inclinada	no
para candado	sí
Profundidad	500 mm
Norma	DIN 4547
Profundidad de estante	477 mm
Número de estantes fijos	1
Profundidad útil por departamento	477 mm
Altura útil por percha	328 mm
Anchura	1200 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Número de barras para ropa	1
Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Letrero para el nombre	no
Peso	68 kg
Ranura de ventilación puerta	sí
Anchura estante	298 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

