



## Armario ropero con patas de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	949615 2
GTIN	4067263642701
Clase de artículo	92S

### Descripción

#### Ejecución:

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero. Con bases de plástico.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

**Sistema de ventilación:** la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

#### Norma:

**DIN 4547**

#### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

#### Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Profundidad útil por departamento	477 mm
Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Número de barras para ropa	1
Altura útil por percha	328 mm
Anchura estante	298 mm
Modelo estructura inferior	Patas de acero
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Altura	1950 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Ranura de ventilación puerta	sí
Anchura útil por departamento	240 mm
Número de departamentos	2
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
para candado	sí
Norma	DIN 4547
Número de estantes fijos	1
Anchura	600 mm
Barnizado especial posible	no
Profundidad de estante	477 mm
Peso	38 kg
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero