



Armario ropero con patas de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 3



Datos de pedido

Número de pedido	949615 3
GTIN	4067263642718
Clase de artículo	92S

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero. Con bases de plástico.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Sistema de ventilación: la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Norma	DIN 4547
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Profundidad de estante	477 mm
Número de departamentos	3
Altura útil por percha	328 mm
Anchura estante	298 mm
Profundidad	500 mm
Altura	1950 mm
Modelo estructura inferior	Patas de acero
Número de barras para ropa	1
Número de estantes fijos	1
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Barnizado especial posible	no
Profundidad útil por departamento	477 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Peso	52 kg
Anchura útil por departamento	240 mm
para candado	sí
Anchura	900 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero