

HOLEX**Armario ropero con fijación de cubierta inclinada, base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	949631 2
GTIN	4067263642763
Clase de artículo	92S

Descripción**Ejecución:**

Armario ropero con accesorio de cubierta inclinada que evita que los objetos se vuelquen. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero.

Con base.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura útil por departamento	240 mm
Número de departamentos	2
Altura útil por percha con cubierta inclinada	328 mm
Altura delante	1950 mm
Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Barnizado especial posible	no
para candado	sí
Número de estantes fijos	1
Profundidad de estante	477 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Profundidad útil por departamento	477 mm
Norma	DIN 4547
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Anchura estante	298 mm
Altura detrás	2180 mm
Modelo estructura inferior	Base
Número de barras para ropa	1
Ranura de ventilación puerta	sí
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Profundidad	500 mm
Anchura	600 mm
Cubierta inclinada	sí
Peso	42 kg
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

