

**HOLEX**

## Armario ropero con fijación de cubierta inclinada, pies de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 4

### Datos de pedido

Número de pedido	949633 4
GTIN	4067263642848
Clase de artículo	92S

### Descripción

**Ejecución:**

Armario ropero con accesorio de cubierta inclinada que evita que los objetos se vuelquen. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero.

Con bases de plástico.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

**Norma:****DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

### Descripción técnica

Norma	DIN 4547
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Ranura de ventilación puerta	sí
Profundidad útil por departamento	477 mm
Anchura estante	298 mm
Altura delante	1950 mm
Peso	75 kg

Barnizado especial posible	no
Altura detrás	2180 mm
Número de estantes fijos	1
Número de departamentos	4
Cubierta inclinada	sí
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
para candado	sí
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Número de barras para ropa	1
Anchura	1200 mm
Modelo estructura inferior	Patas de acero
Altura útil por percha con cubierta inclinada	328 mm
Profundidad	500 mm
Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Profundidad de estante	477 mm
Anchura útil por departamento	240 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero