

HOLEX**Armario c/banco de asiento y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	949635 4
GTIN	4067263642909
Clase de artículo	92S

Descripción**Ejecución:**

Armario ropero con bastidor de banco de asiento. Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60×30 mm, cepilladas y redondeadas por todos los lados, barnizado claro.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. Bastidor del asiento negro-gris, con recubrimiento. No es posible una pintura especial.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura útil por percha	328 mm
Anchura estante	298 mm
Profundidad banco	315 mm
Profundidad	500 mm
Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Altura	2120 mm
Peso	75 kg
Altura banco	450 mm
Profundidad de estante	477 mm
Número de departamentos	4
Anchura	1200 mm
Profundidad útil por departamento	477 mm
Anchura útil por departamento	240 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero