



## Núcleo de acero de la bobina de cables 40N



### Datos de pedido

Número de pedido	081106 40N
GTIN	4007123638857
Clase de artículo	08B

### Descripción

#### Ejecución:

Los tambores de cable cumplen con las especificaciones de la norma DGUV I 203#006 (anteriormente BGI 608).

Bobina de cables robusta con cuerpo de tambor de chapa de acero, parte frontal y trasera protegidas.

#### Función:

IP44: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

### Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cable	40 m
Clase de cable	H07RN-F
Estructura de cable	3G1,5

Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Material cable	Neopreno
Número de tomas de corriente	4
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16A) W
Sistema de diagnóstico existente	sí
Clase de protección IP	IP 44
Material carcasa	Acero
Tipo de producto	Bobina de cables