



Núcleo de acero de la bobina de cables 50B



Datos de pedido

Número de pedido	081106 50B
GTIN	4007123638888
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cable cumplen con las especificaciones de la norma DGUV I 203#006 (anteriormente BGI 608).

Bobina de cables robusta con cuerpo de tambor de chapa de acero, parte frontal y trasera protegidas.

Función:

IP44: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16A) W
Estructura de cable	3G1,5
Clase de protección IP	IP 44
Material cable	Poliuretano

Clase de cable	H07BQ-F
Sistema de diagnóstico existente	sí
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Número de tomas de corriente	4
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cable	50 m
Material carcasa	Acero
Tipo de producto	Bobina de cables