

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/8****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Clase de artículo	29D

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	27 mm
Longitud total L	32 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCR
Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima D _{min.}	49 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Tornillo para plaquita	269028 49
Interfaz / punto separación	40 mm
Sistema	DM
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte