

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/9****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Clase de artículo	29D

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de roscar tamaño 16.

**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264930, 264934 y 264938.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	16
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	23,7 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Longitud total L	27 mm

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	45 mm
Tornillo para plaquita	269028 50
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SIR
Sistema	DM
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte