

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/10****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Clase de artículo	29D

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de roscar tamaño 22.

**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264930, 264934 y 264938.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

**Descripción técnica**

Longitud total L	30 mm
Serie	Master Mute
Interfaz / punto separación	40 mm
Plaquita de corte adecuada	22
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	25,7 mm

Sistema	DM
Tornillo para plaquita	269028 51
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	47 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SIR
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte