

**Garant**
**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/3**

**Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Clase de artículo	29D

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{min}$ .	50 mm
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Ángulo de inclinación	91 grados
Calzo	269005 15
Tornillo de palanca articulada	259018 19
Palanca articulada	259015 20
Interfaz / punto separación	40 mm
Longitud total L	26 mm
Serie	Master Mute

Cabezal de corte intercambiable código ISO	PTFNR
Sistema	DM
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte