



Tambor de plástico profesional "Cube"33N



Datos de pedido

Número de pedido	081113 33N
GTIN	4007123637485
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cable cumplen con las especificaciones de la norma DGUV I 203#006 (anteriormente BGI 608).

Tambor de cable de plástico con protección antivuelco integral y práctico mango plegable.

Función:

IP44: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Nota:

Puede encontrar un soporte adecuado para el montaje en carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas GARANT en el n.º 914935 1.

Descripción técnica

Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Clase de protección IP	IP 44

Longitud de cable	33 m
Número de tomas de corriente	4
Clase de cable	H07RN-F
Material cable	Neopreno
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16A) W
Material carcasa	Plástico
Sistema de diagnóstico existente	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable	3G1,5
Tipo de producto	Bobina de cables