

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/2****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Clase de artículo	29D

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	40 mm
Sistema	DM
Palanca articulada	259015 19
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Serie	Master Mute
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PDUNR
Tornillo de palanca articulada	259018 18
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud total L	26 mm

Ángulo de inclinación	93 grados
Calzo	269005 14
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte