

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/7****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Clase de artículo	29D

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Ángulo de inclinación	93 grados
Sistema	DM
Interfaz / punto separación	40 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Desplazamiento central $L_3$	32 mm
Longitud total L	27 mm
Serie	Master Mute
Tornillo para plaquita	269028 50
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STFCR

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabecal de corte