

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/1****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264930, 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Palanca articulada	259015 18
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Calzo	269005 13
Tornillo de palanca articulada	259018 18
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm

Serie	Master Mute
Sistema	DM
Interfaz / punto separación	40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PCLNR
Ángulo de inclinación	95 grados
Longitud total L	26 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte