

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/4****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Clase de artículo	29D

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264930, 264934 y 264938.

**Nota:**

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

**Descripción técnica**

Sistema	DM
Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	50 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PWLN R
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 18

Palanca articulada	259015 18
Longitud total L	26 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Calzo	269005 16
Ángulo de inclinación	95 grados
Interfaz / punto separación	40 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte