

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/7****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Clase de artículo	29D

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	32 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STFCL
Longitud total L	27 mm
Tornillo para plaquita	269028 50
Serie	Master Mute
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Sistema	DM
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Interfaz / punto separación	40 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte