

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/9****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de roscar tamaño 16.

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264930, 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

Longitud total L	27 mm
Sistema	DM
Interfaz / punto separación	40 mm
Plaquita de corte adecuada	16
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SIL

Desplazamiento central L ₃	23,7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	45 mm
Tornillo para plaquita	269028 50
Serie	Master Mute
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte