

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/8****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Clase de artículo	29D

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	269028 49
Sistema	DM
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCL
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	49 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Longitud total L	32 mm
Serie	Master Mute
Interfaz / punto separación	40 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Desplazamiento central L_3	27 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte