

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/5****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Clase de artículo	29D

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	269028 49
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCL
Longitud total L	27 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ángulo de inclinación	95 grados
Sistema	DM
Interfaz / punto separación	40 mm
Desplazamiento central L_3	27 mm
Serie	Master Mute

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabecal de corte