

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/4****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264930, 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	27 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PWLNL
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Calzo	269005 16
Tornillo de palanca articulada	259018 18
Serie	Master Mute
Interfaz / punto separación	40 mm
Ángulo de inclinación	95 grados
Sistema	DM
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Longitud total L	26 mm
Palanca articulada	259015 18
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte