

**Garant****Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/3****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Clase de artículo	29D

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 19
Longitud total L	26 mm
Palanca articulada	259015 20
Calzo	269005 15
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Sistema	DM
Ángulo de inclinación	91 grados
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PTFNL

Serie	Master Mute
Interfaz / punto separación	40 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte