

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/2****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Clase de artículo	29D

Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	PDUNL
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Longitud total L	26 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 18
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Sistema	DM
Ángulo de inclinación	93 grados
Calzo	269005 14
Serie	Master Mute

Interfaz / punto separación	40 mm
Palanca articulada	259015 19
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte