

Garant
GARANT Softcut® HSI, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm


Datos de pedido

Número de pedido	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

Aplicación:

Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

Nota:

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 6$ mm.

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	105 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø de corte D_c	32 mm
Longitud de voladizo L_1	45 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm

Plaquita de corte adecuada	SO.. 0836..
Número de filos Z	4
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219863