

**metabo****Taladro-atornillador a batería sin batería con sistema Quick, Tipo: BSLBLQ****Datos de pedido**

Número de pedido	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.**

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una **garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Taladro-atornillador sin escobillas con diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales.**
- **Sistema Metabo Quick: cambio rápido de portaherramientas y herramienta insertable para un trabajo flexible.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

**Ventaja:**

**100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

**Suministro:**

Incluye portabrocas de cambio rápido, sin batería ni cargador.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

## Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Par de giro máximo duro	60 Nm
Embalaje	Metabox
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Construcción del motor	sin escobillas
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	BS 18 L BL Q
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en madera	32 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo blando	25 Nm
Empleo típico	Medium
Suministro de energía	a batería
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Peso incluida batería	1,4 kg
Peso sin batería	0,92 kg
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V

USP2

Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, sin batería

## Accesorios

Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4