

**metabo****Taladro-destornillador con batería de iones de litio, Tipo: BSLBL****Datos de pedido**

Número de pedido	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.**

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por **una garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Taladro-atornillador sin escobillas con diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales.**
- **Luz de trabajo LED integrada con función de iluminación posterior para un brillo óptimo en el área de trabajo.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

**Ventaja:**

**100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

**Suministro:**

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías, cargador y metaBOX.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

## Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	32 mm
Empleo típico	Medium
Cantidad de baterías contenidas	2
Construcción del motor	sin escobillas
Par de giro máximo blando	25 Nm
Quality Dress	BS 18 L BL
Par de giro máximo duro	60 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Metabox
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	2 Ah
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Peso sin batería	0,87 kg
Peso incluida batería	1,3 kg
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V

USP2

Gama de sujeción de mandril  
rápida 1,5-13, en METABOX

## Accesorios

Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2