

metabo**Taladro-atornillador a batería sin batería, Tipo: BSLTXBLI****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 070261 BSLTXBLI |
| GTIN | 4061792188136 |
| Clase de artículo | 03D |

Descripción**Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.**

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una **garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**
- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Taladro-destornillador sin escobillas con la máxima potencia para las aplicaciones más exigentes.**
- **Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.**
- **Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.**

- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------------|
| Cantidad de baterías contenidas | 0 |
| Ø máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm |
| Ø máximo de taladrado espiral en madera | 68 mm |
| Par de giro máximo duro | 130 Nm |
| Empleo típico | Heavy Duty |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Tensión de batería | 18 V |
| Gama de sujeción del mandril | 1,5 - 13 mm |
| Embalaje | Metabox |
| Suministro de energía | a batería |
| Quality Dress | BS 18 LTX BL I |
| Construcción del motor | sin escobillas |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V |
| Par de giro máximo blando | 65 Nm |
| Peso sin batería | 1,7 kg |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 - 550 min ⁻¹ |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 - 2000 min ⁻¹ |
| Peso incluida batería | 2,2 kg |

| | |
|------------------|--|
| Tipo de producto | Taladro-atornillador |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Motor sin escobillas, sin batería, gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13 |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Cargador de batería Tipo ASC55 | 073890 ASC55 |
| BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah | 073870 5,2 |
| BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah | 073870 2 |
| BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah | 073870 4 |