

metabo**Taladro-atornillador a batería sin batería con sistema Quick, Tipo: BSLTX3BLQI****Datos de pedido**

Número de pedido	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.**

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una **garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**
- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Taladro-atornillador de 3 velocidades extremadamente potente con número de revoluciones alto para un uso prolongado y un progreso de taladrado aún más rápido, especialmente en aplicaciones de metales pesados.**

- **Potente portabrocas con función de retensado para evitar el deslizamiento de la herramienta de inserción y la máxima precisión de concentricidad.**
- **Sistema Metabo QuickPlus: cambio rápido del portaherramientas y de la herramienta de inserción para un trabajo flexible con la máxima sollicitación.**
- **Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.**
- **Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de cambio rápido, sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Construcción del motor	sin escobillas
Par de giro máximo blando	65 Nm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Empleo típico	Heavy Duty
Suministro de energía	a batería
Ø máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Embalaje	Metabox
Par de giro máximo duro	130 Nm
Quality Dress	BS 18 LTX-3 BL Q I
Tensión de batería	18 V
Tipo batería	Ion de litio

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 450 min ⁻¹
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2000 min ⁻¹
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 4000 min ⁻¹
Peso incluida batería	3 kg
Peso sin batería	2 kg
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, sin batería

Accesorios

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55