

metabo**Taladro-destornillador con batería de iones de litio, Tipo: BSLTXBLI****Datos de pedido**

Número de pedido	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.**

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por **una garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**
- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Taladro-atornillador de batería sin escobillas con la máxima potencia para las aplicaciones más exigentes.**
- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.**

- **Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.**
- **Luz de trabajo LED integrada con función de iluminación posterior para un brillo óptimo en el área de trabajo.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías, cargador y metaBOX.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Quality Dress	BS 18 LTX BL I
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Capacidad de la batería	4 Ah
Embalaje	Metabox
Par de giro máximo duro	130 Nm
Construcción del motor	sin escobillas
Par de giro máximo blando	65 Nm
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Peso sin batería	1,7 kg

Peso incluida batería	2,4 kg
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550 min ⁻¹
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2000 min ⁻¹
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13, en METABOX

Accesorios

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55