



## Carraca telescópica, 1/2 pulgada, extraíble, Tipo: 1/2



### Datos de pedido

Número de pedido	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

La fijación se realiza a través de anillo de sujeción. Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Ajuste cómodo, sencillo y rápido, incluso con una sola mano, de las longitudes mediante un interruptor basculante. Cinco peldaños de retención con longitudes de extensión de 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm y 630 mm. Par de giro máximo admisible 512 Nm.

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

#### Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3122
Longitud total	410 - 630 mm
Número de dientes	36
Ángulo de trabajo	10 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
con expulsor	no
Botón de carraca que se puede soltar del mango	no

Mango giratorio	no
extraíble gradualmente	no
Perforación de asiento en el extremo del mango	no
Tipo de producto	Carraca