

**Sierra circular de mano a batería, Tipo: GKM18V50****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 078183 GKM18V50 |
| GTIN | 4059952548371 |
| Clase de artículo | 03B |

Descripción**Ejecución:**

Sierra circular metálica de batería para cortes rápidos y precisos, prácticamente sin chispas.

- **Caja de recogida de virutas integrada y robusta para una alta seguridad en el trabajo y superficies limpias.**
- **Cortes precisos gracias a la visualización de la línea de corte, la ventana de visualización y la luz LED integrada.**
- **Tope paralelo montable para cortes longitudinales perfectamente guiados.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de 18 V 5 Ah, cargador, tope paralelo y L-BOXX.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular en 583920.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y del n.º 073866.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------|
| Suministro de energía | a batería |
| Peso | 2,2 kg |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Ø de hoja de sierra | 136 mm |
| Profundidad de corte máximo 90° | 50 mm |
| Ø de la perforación de la hoja de la sierra | 20 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Tensión de batería | 18 V |
| Quality Dress | GKM 18V-50 |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Velocidad de giro máxima | 4250 min ⁻¹ |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 |
| Ejecución | Sierra circular para metal |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) |
| Tipo de producto | Sierra |