

metabo**Taladradora, Tipo: BE850-2****Datos de pedido**

Número de pedido	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****La taladradora adecuada para cada diámetro de perforación.**

Cada taladradora tiene un rango de velocidad óptimo para ciertos diámetros de perforación, y también tiene un husillo con asiento de hexágono interior para puntas de destornillador para su uso incluso sin portabrocas. El portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus garantiza resultados de perforación exactos mediante el retensado automático durante la perforación.

- **Robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido para una disipación de calor y durabilidad óptimas.**
- **Puente de escobillas de carbono giratorio para un rendimiento máximo incluso en el giro a izquierda, por ejemplo, para desenroscar tornillos fijos.**
- **Acoplamiento de seguridad Metabo S-automatic: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando la broca está bloqueada para un trabajo seguro.**
- **Electrónica Vario (V) para trabajar con un número de revoluciones específico del material.**
- **Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones.**
- **Transmisión de dos velocidades.**
- **Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.**
- **Giro a derecha e izquierda.**
- **Husillo con hexágono interior para puntas de destornillador para trabajar sin portabrocas.**
- **Mango con superficie de agarre suave antideslizante.**
- **Pasacables esférico para una libertad de movimientos óptima durante el trabajo.**

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus y mango adicional.

Descripción técnica

Consumo de potencia	850 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	3100 min ⁻¹
Ø de cuello de sujeción	43 mm
Giro a derecha / izquierda	sí
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1. ^a marcha	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera 2. ^a marcha	25 mm
Par máximo	36 Nm
Par máximo	14 Nm
Peso	2,6 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero 2. ^a marcha	8 mm
Longitud de cable	4 m
Quality Dress	BE 850-2
Ø máximo de taladrado espiral en madera 1. ^a marcha	40 mm
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	1100 min ⁻¹
Tipo de producto	Taladradora